

SYSTEMS IV — CONTRÔLE DU CALCAIRE

SC100HSYS

Contrôle du calcaire CITRYNE® pour lave-verres



Contrôle du calcaire CITRYNE® dimensionné pour les lave-verres. La chélation citrate de qualité alimentaire maintient le calcium et le magnésium en solution : ils ne peuvent plus se fixer sur les résistances, les gicleurs ni la verrerie. Verres clairs, sans traces, et une chimie de lavage qui agit comme prévu. Fonctionnement sur pression de réseau : sans électricité ni eau de rejet.

7,6 L/min

DÉBIT DE SERVICE

8,6 bar

PRESSION MAXI

6 mois

DURÉE CARTOUCHE



Système à deux étages avec vanne d'isolement et manomètre de ligne.
Référence unité TPS-C10S10.

CARACTÉRISTIQUES

- Chélation citrate CITRYNE® de qualité alimentaire — sans EDTA ni chélatants artificiels
- Empêche la formation de calcaire et élimine progressivement les dépôts existants
- Sans adoucissement : profil minéral et goût inchangés
- Aucune restriction de débit en pointe de service
- Changement de cartouche en quelques minutes

APPLICATION

- Lave-verres
- Machines sous comptoir et arrière-bar


SPÉCIFICATIONS

Débit de service	7,6 L/min (2 GPM)
Traitement	Deux étages : charbon + élimination du calcaire CITRYNE®
Application	Lave-verres
Cartouche étage 1	10" × 100 mm de diamètre — charbon actif, goût et odeur de chlore
Cartouche étage 2	10" × 100 mm de diamètre — élimination du calcaire CITRYNE®
Pression de service	1,7 – 8,6 bar (25 – 125 psi)
Température de service	1,7 – 38 °C (35 – 100 °F)
Durée de vie des cartouches	Jusqu'à 6 mois
Montage	Support mural en acier inoxydable
Alimentation électrique	Aucune
Raccordement	Vanne à bille ½" en entrée ; sortie à connexion rapide ¾"
Référence système	58022001
Kit de remplacement	58022001
Certification	NSF/ANSI 42 — testé et certifié pour la réduction des kystes

PLAN TECHNIQUE

SC100HSYS — cartridge and housing geometry

Cartridge and housing geometry, nominal. Inlet and outlet ports on the manifold head.
Allow 75 mm below each sump for cartridge removal.



Géométrie des cartouches et des corps de filtre, deux étages.

HOMOLOGATIONS ET NOTES



Système testé et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les effets esthétiques.

Les limites de fonctionnement, tailles de cartouches et références sont relevées sur les étiquettes produit de l'unité photographiée. Toutes les dimensions et masses sont converties des données impériales du fabricant et arrondies ; valeurs nominales uniquement.